


Prodotto	<u>VASCA DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE PER IL CONTENIMENTO DEI SERBATOI CILINDRICI VERTICALI</u>																																																																		
Codice	412 001 127 - 412 001 128 - 412 001 129 - 412 001 130 412 001 131 - 412 001 132 - 412 001 133 - 412 001 134 412 001 135 - 412 001 136 - 412 001 137 - 412 001 138																																																																		
Immagine prodotto																																																																			
Descrizione	Contenitori cilindrico verticali autoportanti con fondo piano, parte superiore a cielo aperto (tutta bocca), con bordatura superiore di rinforzo incorporata. Concepiti come uso di vasca di sicurezza o come contenimento per contenitori cilindrico verticali, ma possono essere utilizzate anche come tini di grande volume o per la realizzazione di gruppi di miscelazione.																																																																		
Caratteristiche tecniche	<table> <tr> <th rowspan="2">CODICE</th><th rowspan="2">CAPACITÀ (L)</th><th colspan="3">DIMENSIONI (mm)</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>H</th></tr> <tr><td>412 001 127</td><td>120</td><td>700</td><td>600</td><td>450</td></tr> <tr><td>412 001 128</td><td>220</td><td>800</td><td>680</td><td>600</td></tr> <tr><td>412 001 129</td><td>325</td><td>900</td><td>790</td><td>670</td></tr> <tr><td>412 001 130</td><td>600</td><td>1030</td><td>900</td><td>1000</td></tr> <tr><td>412 001 131</td><td>1200</td><td>1350</td><td>1240</td><td>1050</td></tr> <tr><td>412 001 132</td><td>1720</td><td>1370</td><td>1170</td><td>1280</td></tr> <tr><td>412 001 133</td><td>2600</td><td>1600</td><td>1400</td><td>1480</td></tr> <tr><td>412 001 134</td><td>3300</td><td>1750</td><td>1550</td><td>1580</td></tr> <tr><td>412 001 135</td><td>5500</td><td>1950</td><td>1750</td><td>2090</td></tr> <tr><td>412 001 136</td><td>8900</td><td>2340</td><td>2140</td><td>2280</td></tr> <tr><td>412 001 137*</td><td>11500</td><td>2550</td><td>2430</td><td>2450</td></tr> </table>				CODICE	CAPACITÀ (L)	DIMENSIONI (mm)			A	B	H	412 001 127	120	700	600	450	412 001 128	220	800	680	600	412 001 129	325	900	790	670	412 001 130	600	1030	900	1000	412 001 131	1200	1350	1240	1050	412 001 132	1720	1370	1170	1280	412 001 133	2600	1600	1400	1480	412 001 134	3300	1750	1550	1580	412 001 135	5500	1950	1750	2090	412 001 136	8900	2340	2140	2280	412 001 137*	11500	2550	2430	2450
CODICE	CAPACITÀ (L)	DIMENSIONI (mm)																																																																	
		A	B	H																																																															
412 001 127	120	700	600	450																																																															
412 001 128	220	800	680	600																																																															
412 001 129	325	900	790	670																																																															
412 001 130	600	1030	900	1000																																																															
412 001 131	1200	1350	1240	1050																																																															
412 001 132	1720	1370	1170	1280																																																															
412 001 133	2600	1600	1400	1480																																																															
412 001 134	3300	1750	1550	1580																																																															
412 001 135	5500	1950	1750	2090																																																															
412 001 136	8900	2340	2140	2280																																																															
412 001 137*	11500	2550	2430	2450																																																															

	412 001 138* 17000 2550 2430 3600 *: bordo superiore rivolto verso l'interno <u>Materiali</u> Realizzato in Polietilene Atossico stabilizzato U.V. per una maggiore protezione dagli agenti atmosferici, di colore neutro traslucido, monolitico ossia stampato in un unico pezzo senza giunzioni.
Elenco componenti	N. 1 Vasca di contenimento in polietilene per serbatoio
Montaggio e modalità di utilizzo	Si raccomanda, durante le operazioni di riempimento e svuotamento del serbatoio e della vasca, di predisporre la zona con prodotti idonei (salsicciotti, panni assorbenti, ...) in modo da evitare lo spandimento della sostanza in caso di sversamento accidentale.
Manutenzione	Si raccomanda una pulizia accurata con prodotti idonei dopo aver svuotato il serbatoio e la vasca e prima di riempirlo nuovamente.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica
Note	